



## Hög mutter, Gänga: M18



### Beställningsdata

Ordernummer	375385 M18
GTIN	4020772082420
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

**Hög mutter** (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

**Norm:**

**DIN 6330 B**

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

### Teknisk beskrivning

Flänshöjd	5 mm
Hörnmått e	30,1 mm
Gänga	M18
krag-Ø	34 mm
totallängd	27 mm
Nyckelvidd SW	27 mm

Typ	6330B
Produktlag	Mutter