

**Fläns mutter, Gänga: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M20
GTIN	4020772082154
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Hörnmått e	33,5 mm
totallängd	30 mm
Flänshöjd	6 mm
Gänga	M20
Nyckelvidd SW	30 mm
krag-Ø	37 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter