




Hög mutter, Gänga: M20



Beställningsdata

Ordernummer	375385 M20
GTIN	4020772082437
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Hög mutter (höjd = 1,5 d) med en plan sida för anliggning mot underläggsbrickor nr 375340 och en konvex sida för anliggning mot koniska brickor nr 375355 D eller nr 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	30 mm
Hörnmått e	33,5 mm
krag-Ø	37 mm
Flänshöjd	6 mm
totallängd	30 mm
Gänga	M20

Typ	6330B
Produktlag	Mutter