

**Fläns mutter, Gänga: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M24
GTIN	4020772082161
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

krag-Ø	45 mm
Flänshöjd	6 mm
Hörnmått e	40 mm
Nyckelvidd SW	36 mm
Gänga	M24
totallängd	36 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter