



## Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	376500 6
GTIN	4020772007799
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

spännkraft P2	5500 N
hål Ø d	13 mm
hålavstånd e	50,5 mm

spännkraft P1	3400 N
kontaktskruv	M12×110 mm
totalhöjd	333 mm
totallängd	231 mm
Hålavstånd f	67,5-72,5 mm
Typ	6800J
spännhöjd H	81 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare