

Garant**Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett, obelagd, Typ: 1-10C****Beställningsdata**

Ordernummer	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spets slipning. Från \varnothing 2,4 mm ånganlöpt.

Med utspetsning form C från storlek 4 mm. **Stor sortimentväska** 1 mm – 10 mm med 150 spiralborrar: vardera 1 st \varnothing 1 – 6, vardera 5 st \varnothing 6,5 – 10. Idealisk för montering och verkstad.

OBS!:

Strl 16–20: Borr med skaft- \varnothing 16 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 10 mm

Antal borrar: 150

intervall mellan borrar diametrar: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

Antal borrar	150
--------------	-----

intervall mellan borrhdiometrar	0,5 mm
Borrområde	1 - 10 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114150 4
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114150 6,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114150 4,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114150 6
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114150 3,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9	114150 9
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114150 5,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5	114150 1,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114150 10
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5	114150 9,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114150 8
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114150 7
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114150 3
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5	114150 7,5
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114150 2
Spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1	114150 1
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-10C	115470 1-10C