

**Fläns mutter, Gänga: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M30
GTIN	4020772082178
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

**Flänsmutter** (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

**Norm:**

**DIN 6331**

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	45 mm
krag-Ø	58 mm
Hörnmått e	51,3 mm
Flänshöjd	8 mm
Nyckelvidd SW	46 mm
Gänga	M30

Typ	6331
Produktlag	Mutter