


**Skarvmutter, Gänga: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M24
GTIN	4020772082741
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

**Användningsdata:**

För hopskruvning av två pinnskruvar.

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd SW	36 mm
Gänga	M24
Hörnmått e	40 mm
totallängd	72 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter