



Spännskruvssats, T-spår nom. mått/gänga: 10/M10mm



Beställningsdata

Ordernummer	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Alla detaljer seghärdade. Hållfasthet 8.8 resp. 10.
Förvaras i en robust trälåda med uppfällbart lock.

leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300 DIN 787: 4 st/63 mm; 4 st/100 mm; 2 st/40 mm

Pinnskruvar nr 375380 DIN 6379,: 4 st/50 mm; 4 st/80 mm; 4 st/200 mm

Höga muttrar nr 375385 DIN 6330 B: 4 st

Skarvmuttrar nr 375395: 4 st

Underläggsbrickor nr 375340 DIN 6340: 4 st

Sfäriska och koniska brickor nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st

Teknisk beskrivning

Trälåda höjd	32 mm
Nominellt mått T-spår	10 mm
Trälåda bredd	188 mm
Gänga	M10
trälåda, längd	254 mm

Typ	6520
Produktlag	Spännskriv