

**Fläns mutter, Gänga: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M8
GTIN	4020772082116
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Gänga	M8
Nyckelvidd SW	13 mm
Hörnmått e	14,4 mm
Flänshöjd	3,5 mm
totallängd	12 mm
krag-Ø	18 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter