



Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	376500 0
GTIN	4020772007737
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P2	700 N
hål Ø d	4,5 mm
kontaktskruv	M4x25 mm

totallängd	49 mm
hålavstånd e	8,5-13,5 mm
totalhöjd	81 mm
Hålavstånd f	23 mm
spännkraft P1	500 N
Typ	6800J
spännhöjd H	18 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare