



Spännskruvssats, T-spår nom. mått/gänga: 12/M12mm



Beställningsdata

Ordernummer	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Alla detaljer seghärdade. Hållfasthet 8.8 resp. 10.
Förvaras i en robust trälåda med uppfällbart lock.

leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300 DIN 787: 4 st/80 mm; 4 st/125 mm; 2 st/50 mm
Pinnskruvar nr 375380 DIN 6379,: 4 st/63 mm; 4 st/100 mm; 4 st/200 mm
Höga muttrar nr 375385 DIN 6330 B: 4 st
Skarvmuttrar nr 375395: 4 st
Underläggsbrickor nr 375340 DIN 6340: 4 st
Sfäriska och koniska brickor nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 st

Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	12 mm
Trälåda höjd	36 mm
trälåda, längd	278 mm
Gänga	M12
Trälåda bredd	234 mm

Typ	6520
Produktlag	Spännskriv