

**Fläns mutter, Gänga: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M10
GTIN	4020772082215
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	16 mm
totallängd	15 mm
krag-Ø	22 mm
Hörnmått e	17,8 mm
Flänshöjd	4 mm
Gänga	M10

Typ	6331
Produktlag	Mutter