



Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	376500 1
GTIN	4020772007744
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

spännkraft P1	600 N
totalhöjd	98 mm
kontaktskruv	M5×30 mm

hål Ø d	4,5 mm
hålavstånd e	16 mm
Hålavstånd f	22,5-26 mm
spännkraft P2	1100 N
totallängd	61 mm
Typ	6800J
spännhöjd H	19 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare