

**Fläns mutter, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M12
GTIN	4020772082109
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Gänga	M12
Flänshöjd	4 mm
Nyckelvidd SW	18 mm
totallängd	18 mm
Hörnmått e	20,03 mm
krag-Ø	25 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter