



## Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	376500 2
GTIN	4020772007751
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

#### Användningsdata:

**För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer** eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	139,5 mm
spännkraft P1	800 N
totallängd	78 mm

Hålavstånd f	23-31 mm
hålavstånd e	20 mm
hål Ø d	5,5 mm
kontaktskruv	M6×35 mm
spännkraft P2	1200 N
Typ	6800J
spännhöjd H	23 mm
Produktslag	Vertikalsnabbspännare