

**Fläns mutter, Gänga: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M14
GTIN	4020772082246
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd. Svarvad och fräst.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

totallängd	21 mm
krag-Ø	28 mm
Nyckelvidd SW	21 mm
Flänshöjd	4,5 mm
Gänga	M14
Hörnmått e	23,4 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter