


**Skarvmutter, Gänga: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M14
GTIN	4020772082291
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Hörnmått e	23,4 mm
totallängd	42 mm
Nyckelvidd SW	21 mm
Gänga	M14
Typ	6334
Produktslag	Mutter