




Spännverktygssats, T-spår nom. mått/gänga: 10/M10mm



Beställningsdata

Ordernummer	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Består av olika spännelement som behövs för snabb uppspanning av verktyg, utrustning eller arbetsstycken på T-spårbord. Alla detaljer är av seghärdat stål och kan anskaffas separat.

leveransinnehåll:

Ringskiftnyckel, skruvpasta, trälåda

leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300 DIN 787: 4 st/ 63 mm;

4 st/ 100 mm;

2 st/ 40 mm

Pinnskruvar nr 375380 DIN 6379;: 4 st. 80 mm

Spännjärn nr 372000 DIN 6314 Z: 4 st/ 11×80

Höga muttrar nr 375385 DIN 6330 B: 6 st

Skarvmuttrar nr 375395: 4 st

Universalspännunderlägg nr 372200: 4 st / storlek 1;

4 st / storlek 2;

2 st / storlek 3

Konisk bricka form G nr 375360 DIN 6319 G: 6 st

Låga spännbackar nr 375110: 4 st / storlek 12

Fjädrande spännjärnstöd nr 370850: 4 st / storlek 12

T-spårborste nr 375512

Teknisk beskrivning

Spännhöjd 4x uppspanning	2 - 140 mm
Trälåda bredd	270 mm
Spännhöjd 2x uppspanning	2 - 230 mm
Trälåda höjd	47 mm
trälåda, längd	355 mm
Gänga	M10
Nominellt mått T-spår	10 mm
Typ	6530
Produktslag	Spännelement