

**Fläns mutter, Gänga: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M16
GTIN	4020772082147
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Hörnmått e	26,8 mm
Nyckelvidd SW	24 mm
Flänshöjd	5 mm
krag-Ø	31 mm
Gänga	M16
totallängd	24 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter