



Vertikal spännare med vågrät fot, Typ: 4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 376500 4 |
| GTIN | 4020772007775 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

- **Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.**
- **Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.**
- **Förankring för kontaktskruvar.**
- **Fingerskyddad genom att säkerhetsskruvstycket saknar ingreppsmöjlighet.**

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid tillverkning av seriedetaljer eller för montering i specialspännfixturer. Lämpliga för fastspänning vid borring, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----------|
| totalhöjd | 221 mm |
| hål Ø d | 8,6 mm |
| kontaktskruv | M8x65 mm |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Hålavstånd f | 43-46,5 mm |
| spännkraft P2 | 3000 N |
| spännkraft P1 | 1700 N |
| hålavstånd e | 32 mm |
| totallängd | 141 mm |
| Typ | 6800J |
| spännhöjd H | 42,5 mm |
| Produktslag | Vertikalsnabbspännare |