

**TWINNUT mutter, Gänga: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	375392 M8
GTIN	4020772381851
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Delbara skruvmutterar för snabbmontering. Samma hållkraft som standardmutterar med hållfasthet 10.

Mutter **med** fläns.

Fördel:

Monteras snabbt på långa, rostiga, upp till 20°böjda eller skadade gängstänger.

Teknisk beskrivning

Gänga	M8
totalhöjd	12 mm
Typ	6333S
Produktslag	Mutter