

ERWEMA**Multivinkel, Skänkellängd: 330mm****Beställningsdata**

Ordernummer	456900 330
GTIN	2050001746764
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ, mångsidigt användbar vinkel. Stabil metallkonstruktion, 330 mm tunga av fjäderstål med laserpräglad mm-mätskala. Inställningsmekanism för 9 vinkelpositioner (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) eller steglös inställning med vingmutterlåsning.

Användningsdata:

Strykmått, vinkelmätare, smyginkel, anslagsvinkel, geringsmått, längdmätning.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	MW 330
vinkelavvikelse	± 0,05 mm
Skänkellängd	330 mm
Vinkellåsning	steglös med vingmutterlåsning eller med fasta vinkelpositioner
inställbara vinkelpositioner	30 grad
inställbara vinkelpositioner	45 grad
inställbara vinkelpositioner	60 grad
inställbara vinkelpositioner	75 grad

inställbara vinkelpositioner	90 grad
inställbara vinkelpositioner	105 grad
inställbara vinkelpositioner	120 grad
inställbara vinkelpositioner	145 grad
Produktslag	Ställvinkel