


**Skarvmutter, Gänga: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M16
GTIN	4020772082703
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

**Användningsdata:**

För hopskruvning av två pinnskruvar.

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**Teknisk beskrivning**

Gänga	M16
totallängd	48 mm
Hörnmått e	26,8 mm
Nyckelvidd SW	24 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter