

**Fläns mutter, Gänga: M18****Beställningsdata**

Ordernummer	375390 M18
GTIN	4020772082208
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Flänsmutter (höjd = 1,5 d) DIN 6331, smidd.

Norm:

DIN 6331

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Flänshöjd	5 mm
Gänga	M18
totallängd	27 mm
Nyckelvidd SW	27 mm
Hörnmått e	30,1 mm
krag-Ø	34 mm

Typ	6331
Produktlag	Mutter