



XT-innermikrometer, mätområde: 10-12,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. "Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

standardmättdjup	58 mm
mätområde	10 - 12,5 mm
mått a	1,9 mm

mätdjup med förlängning	134 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,002 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
Ersättningsmät huvud XT mätområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
MätbacksatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
ReturfjädersatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5