

 Mahr**Innermikrometer, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion.** Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer i hylsa.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans Ø	20 mm
mätområde	100 - 125 mm
spindel-Ø	8 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	6 µm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

**Tjänster**

KalibreringInnermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022440 200
DAkkS-kalibreringInnermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022450 200