



## XT-innermikrometersats, mätområde: 10-20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. "Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

#### Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

#### leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
mätområde	10 - 20 mm
inställningsring-Ø	12,5 / 20 mm

antal mikrometrar	3
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Tillbehör

XT-innermikrometer mätområde 10-12,5 mm	428500 10-12,5
XT-innermikrometer mätområde 16-20 mm	428500 16-20
Ersättningsmät huvud XT mätområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
XT-innermikrometer mätområde 12,5-16 mm	428500 12,5-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Ersättningsmät huvud XT mätområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76
Ersättningsmät huvud XT mätområde 16-20 mm	428605 16-20
MätbacksatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
ReturfjädersatsTredelad mätområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5
MätbacksatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
ReturfjädersatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16
MätbacksatsTredelad mätområde 16-20 mm	428745 16-20
ReturfjädersatsTredelad mätområde 16-20 mm	428746 16-20

