



## XT-innermikrometer, mätområde: 12,5-16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

"Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

#### Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

#### Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

### Teknisk beskrivning

mätområde	12,5 - 16 mm
-----------	--------------

mätdjup med förlängning	162 mm
standardmätdjup	62 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,002 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
Förlängning för innermikrometer Typ 3/100	428510 3/100
Ersättningsmät huvud XT mätområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
MätbacksatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
ReturfjädersatsTredelad mätområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16