

**CNMG 120408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Sort	PV720
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning