

**WN.G 080408, Sort: PV720**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PG
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	PV720
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning