

**TNMG 160404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	PV720
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning