

**CC.T 060202, Sort: PV720**

## Beställningsdata

Ordernummer	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
spån-brytare	HQ
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Sort	PV720
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning