

**CCMT 060202, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradi	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning