

**Svarv-vändskär CC.T 09T302, för medelfin bearbetning, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Sort	PV720
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	GK
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning