


**CCMT 120404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
spån-brytare	GK
Sort	PV720
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning