

**CCMT 120408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
spån-brytare	GK
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning