

**DC.T 070202, Sort: PV720**

Beställningsdata

Ordernummer	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
spån-brytare	HQ
Sort	PV720
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning