

**DC.T 070204, Sort: PV720**

Beställningsdata

Ordernummer	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sort	PV720
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning