

**VBMT 110308, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VBMT 110308
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning