



XT-innermikrometersats, mätområde: 20-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 50 mm
antal inställningsringar	2
antal mikrometrar	3

inställningsring-Ø	20 / 35 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
XT-innermikrometer mätområde 25-35 mm	428500 25-35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
XT-innermikrometer mätområde 35-50 mm	428500 35-50
XT-innermikrometer mätområde 20-25 mm	428500 20-25
Ersättningsmät huvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
MätbacksatsTredelad mätområde 20-25 mm	428745 20-25
ReturfjädersatsTredelad mätområde 20-25 mm	428746 20-25
MätbacksatsTredelad mätområde 25-35 mm	428745 25-35
ReturfjädersatsTredelad mätområde 25-35 mm	428746 25-35
MätbacksatsTredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
ReturfjädersatsTredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50