



XT-innermikrometer, mätområde: 20-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 25 mm
-----------	------------

standardmät djup	66 mm
mått a	0,5 mm
mät djup med förlängning	216 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
Mätbacksats Tredelad mätområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjädersats Tredelad mätområde 20-25 mm	428746 20-25