

Mahr**Innermikrometer, mätområde: 175-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och sfäriskt läppade mätytor.** Manöverdon och avläsningsdelar mattförokromade. Från mätområde 100 – 125 mm med värmeisolering och låsanordning.

leveransinnehåll:

Mikrometer i hylsa.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	20 mm
mätområde	175 - 200 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	7 µm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
Kalibrering	B10
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022440 200
DAkkS-kalibreringInnermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022450 200