



## Digital höjdmätare TESA MICRO-HITE inklusive manöverpanel och fininställning, Typ: 600



### Beställningsdata

Ordernummer	445287 600
GTIN	7630041129939
Artikelklass	45B

### Beskrivning

#### Utförande:

Manuellt inställbar, digital höjdmätare TESA MICRO-HITE för omfattande mätningar i 1D- eller 2D-koordinatriktningar.

- **Inkrementellt indelad glasskala med referenspunkt.**
- **Mycket hög noggrannhet tack vare automatisk korrigering av systematiska mätavvikelser. Samma längdutvidgningskoefficient som stål.**
- **Inkopplingsbar luftlagring**
- **Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.**

#### Hybridmanöverpanel

- **Bakgrundsbelyst tangentbord med förenklad överskådlig visning och tydlig information.**
- **Bekväm och flexibel användning genom parallellt utnyttjande av tangentbord och pekskärm.**
- **Ergonomisk kroppshållning tack vare flexibelt inställbar manöverpanel.**
- **Tidsvinst och förenkling av processer vid standardmätningar.**
- **Datahantering via mätprogrammen Stat-Express eller Data-Direct som tillval. Möjlighet att spara via USB-minne.**

#### Programvara / mätfunktioner

- **Omfattande mätalternativ, t.ex. parallelitet, vinkelmätningar, enkla 2D-mätningar etc.**
- **Integrerad dator.**

- **Automatisk beräkning av mätresultaten vid programupprepningar med hjälp av lagringsbara funktioner.**
- **Möjlighet att mata in kundspecifika toleranser. ISO-toleranser finns automatiskt lagrade i programmet. Direkt och överskådlig information till användaren om godkänt/utskott.**
- **Enkelt utarbetande av mätrapporter.**

#### Fördel:

Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, Ø) genom patenterad Quick-Center-teknik. Visuell information i bullrig miljö för alla mätningar.

#### Användningsdata:

Med robust konstruktion lämplig för både verkstäder och laboratorier. Perfekt för seriemätningar.

#### leveransinnehåll:

Basenhet TESA MICRO-HITE inkl. manöverpanel, standard mätinsatshållare, standard mätinsats med sondstav och mätkula Ø 5 mm, referensbit, elektrisk pump (monterad) för luftlagring av apparatfoten, batterikassett (laddbart litiumjonbatteri), nätadapter (laddare), nätkabel. **SCS-kalibreringsintyg.**

#### Specialtillbehör:

USB-skrivare nr 445293; skrivarpapper nr 445294; datakabel nr 498918 storlek USB; program Data-Direct nr 498925; program Stat-Express nr 498926; trådlös sändare TESA BLE nr 498921 storlek BT; reservbatteri nr 445443 storlek AKKU; dammskyddskåpa; omfattande specialtillbehör (t.ex. för mätning av rätvinklighet) kan levereras på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

felgräns (L = mätlängd i mm)	2 + 2L / 1000 µm
förflyttning av mätslid	manuell
rätvinklighetsavvikelse (frontal)	9 µm
mätområde	600 mm
repeternoggrannhet (2σ)	≤1 µm
avläsning sifferstegvärde	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
maximalt användningsområde	0 - 770 mm
vikt	37 kg
mätkraft	1,6 ±0,25 N
Kalibrering	E2
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna

Energiförsörjning	Nätdriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	TESA Link Connector TLC
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag	Höjdmätare

## Tjänster

DAkKS-kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024010 800
Kalibrering Digital höjdmätare maximalt mätområde 800 mm	024000 800

## Tillbehör

Termopapper till USB-skrivare	445294
Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
USB skrivare för MICRO-HITE	445293
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
nätadapter Typ MH	445282 MH