

**Mahr****Innermikrometer för stora mätområden, mätområde: 100-500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion.** Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och halvrundslipade mätytor.** En justerbar mätyta. Mätskänklar, kontaktelement och avläsningsdelar mattförokromade. **Klar för användning direkt utan inställning.**

**Noggrannhet:**

(4 + L/100) µm.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer, förlängare nr 427950.

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 427950.

**Teknisk beskrivning**

förlängningsstång	25; 50; 100; 200 mm
Mättrummans Ø	17,5 mm
spindel-Ø	7,5 mm
mätområde	100 - 500 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S4
Produktslag	2-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 100-500 mm	020480 100-500
DAkS-kalibreringInnermikrometrar, sats Mätområde 100-500 mm	020490 100-500

## Tillbehör

Förlängare för innermikrometer Längd 400 mm	427950 400
Förlängare för innermikrometer Längd 25 mm	427950 25
Förlängare för innermikrometer Längd 800 mm	427950 800
Förlängare för innermikrometer Längd 100 mm	427950 100
Förlängare för innermikrometer Längd 200 mm	427950 200
Förlängare för innermikrometer Längd 50 mm	427950 50