



XT-innermikrometer, mätområde: 225-250mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 225-250
GTIN	2050001048523
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mått a	0,5 mm
--------	--------

standardmät djup	115 mm
mätområde	225 - 250 mm
mät djup med förlängning	265 mm
felgräns	0,008 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 300 mm	022500 300
---	------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 225 mm	484030 225
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 240 mm	484030 240
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150