



XT-innermikrometersats, mätområde: 100-150mm



Beställningsdata

Ordernummer	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 150 mm
inställningsring-Ø	125 mm
antal mikrometrar	2

antal inställningsringar	1
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 100-150 mm	020550 100-150
--	----------------

Tillbehör

XT-innermikrometer mätområde 100-125 mm	428500 100-125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 130 mm	484030 130
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
XT-innermikrometer mätområde 125-150 mm	428500 125-150
Ersättningsmät huvud XT mätområde 100-125 mm	428605 100-125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm	484030 110