

**Garant****Hårlinjal rostfri i fodral, Längd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	460095 75
GTIN	4045197444264
Artikelklass	41H

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad, slipad och finläppad rak kant. Kilformigt tvärsnitt med avsmalnande spets för kontroll även i hörn, spår, urtag etc. Med isolerat handtag av plast för skydd mot handvärme.

Av **rostfritt** stål. **Båda avfasningarna är bländfritt mattpolerade.**

**OBS!:**

Mätkantens raketstolerans refererar till ett svängområde på  $\pm 15^\circ$  till symmetriplanet.

**Teknisk beskrivning**

Längd	75 mm
mätkantens raketstolerans	0,002 mm
Norm	DIN 874
Material	rostfritt stål
Yta fas	mattpolerad
förpackning	Etui
Kalibrering	F6
Produktslag	Hårlinjal

**Tjänster**

026010 500

DAkks-kalibreringHårlinjal maximal längd 500 mm	
KalibreringHårlinjal maximal längd 200 mm	026000 200