



XT-innermikrometer, mätområde: 35-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känslvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. För bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Teknisk beskrivning

mätområde	35 - 50 mm
-----------	------------

standardmät djup	80 mm
mät djup med förlängning	230 mm
mått a	0,5 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 44 mm	484030 44
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 42 mm	484030 42
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
Ersättningsmät huvud XT mätområde 35-50 mm	428605 35-50
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 46 mm	484030 46

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38
MätbacksatsTredelad mätområde 35-50 mm	428745 35-50
ReturfjädersatsTredelad mätområde 35-50 mm	428746 35-50