

Mahr**Innermikrometer för stora mätområden, mätområde: 100-900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Lätt, knäckhållfast rörkonstruktion. Helt härdad och slipad mätspindel. **Härdade och halvrundslipade mätytor.** En justerbar mätyta. Mätskänklar, kontaktelement och avläsningsdelar mattförokromade. **Klar för användning direkt utan inställning.**

Noggrannhet:

(4 + L/100) µm.

leveransinnehåll:

Mikrometer, förlängare nr 427950.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 427950.

Teknisk beskrivning

förlängningsstång	25; 50; 100; 200; 400 mm
Mättrummans Ø	17,5 mm
spindel-Ø	7,5 mm
mätområde	100 - 900 mm
avläsning	0,01 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S4
Produktslag	2-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 100-900 mm	020480 100-900
DAkKS-kalibreringInnermikrometrar, sats Mätområde 100-900 mm	020490 100-900

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer Längd 50 mm	427950 50
Förlängare för innermikrometer Längd 800 mm	427950 800
Förlängare för innermikrometer Längd 100 mm	427950 100
Förlängare för innermikrometer Längd 25 mm	427950 25
Förlängare för innermikrometer Längd 200 mm	427950 200
Förlängare för innermikrometer Längd 400 mm	427950 400